


Pour les diamètres de fil jusqu'à 2,4 mm. Sans dévidoir (DLDA1, RoboFeed): Somme des rayons de courbures $\leq 360^\circ$, longueur ≤ 5 m • Avec dévidoir: Somme des rayons de courbures $\leq 1800^\circ$, longueur ≤ 50 m

Sans dévidoir: Somme des rayons de courbures $\leq 1300^\circ$, longueur ≤ 25 m • Avec dévidoir: Somme des rayons de courbures $\leq 2500^\circ$, longueur ≤ 75 m

Pour les diamètres de fil jusqu'à 1,6 mm.

Somme des rayons de courbures $\leq 1300^\circ$, longueur ≤ 25 m

Pour les diamètres de fil jusqu'à 4 mm.



*) Lors de l'utilisation du DLDA-1, il faut échanger les rondelles livrées avec le tourniquet ASH 81 contre 2 rondelles $\varnothing 130$ mm 10,50,1,0003.